



Digitalno pomično mjerilo DIGI ULISSE I/E, mjerno područje: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	417700 250
GTIN	2050001670816
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Digitalno univerzalno pomično mjerilo za različita unutarnja i vanjska mjerenja s izmjenjivim ticalima.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Pomično mjerilo, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032. Izmjenjivo ticalo, Ø dodirne kuglice 2,5 mm.

Dodatni pribor:

Za vel. 400 – 650 sva rezervna i specijalna ticala br. 434900 – 4910 se mogu koristiti s navojem M2,5, podatkovni kabel br. 498948.

Napomena:

Daljnji mjerni umetci na upit.

Tehnički opis

Mjerno područje, vanjsko	0 - 210 mm
Mjerno područje	0 - 250 mm
Mjerno područje, unutarnje	24 - 250 mm
Ø kugle mjernog umetka	2,5 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Duljina kraka	64 mm

Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C-sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

Pribor

Priključni kabel Duplex tip 2	498950 2
Pribor za pomična mjerila tip TAST	417701 TAST
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Pribor za pomična mjerila tip BUCHSE	417701 BUCHSE

Priključni kabel Duplex tip USB2

498950 USB2