

**Digitalno pomično mjerilo, mjerno područje: 1500 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415530 1500
GTIN	4045197348531
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljivi digitalni zaslon. Optimalna vodeća i klizna svojstva zahvaljujući **dvostrukim prizmatičnim vodilicama**. Mjerni krakovi od nehrđajućeg čelika, najpreciznije brušeni. Lijevi mjerni kljun je pomičan.

Sa Sylvac elektronikom.

**Dio isporuke:**

Uključen tvornički certifikat. Do vel. 1000 uključujući plastični etui, od vel. 1500 čvrsta transportna ambalaža.

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Pakiranje: stabilna kutija

Kalibriranje: A1

Očitavanje: 0,01 mm

Granica odstupanja: 0,1 mm

Duljina kraka: 150 mm

Ø umetka za unutarnje mjerenje: 20 mm

Težina: 2 kg

**Tehnički opis**

Duljina kraka	150 mm
Mjerno područje	0 - 1500 mm
Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Težina	2 kg

Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,1 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	digitalno
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

## Usluge

Kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 2000 mm	011030 2000
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 2000 mm	021000 2000

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------