

Mitutoyo**Digitalno pomično mjerilo s mjernim ticalima, mjerno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415350 500
GTIN	4946368124827
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Rezultat mjerenja se prikazuje na lako čitljivom zaslonu.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080 i 497100.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Mjerno područje	0 - 500 mm
Duljina kraka	150 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,06 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	USB sučelje

Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500

Pribor

Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Priključni kabel tip D2	497080 D2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497100 D1
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357