



## Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 600



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441150 600
GTIN	7290005395130
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim postoljem.

Univerzalni držač mjernog sata s preciznim namještanjem, za steznu dršku s Ø8mm, Ø6mm, Ø3/8 cola i mjerne naprave s prizmatičnim držačem.

#### Tekst oblačića:

#### Precizno podešavanje na držaču mjernog sata

### Tehnički opis

Širina magnetske noge	50 mm
Duljina zglobnog kraka L <sub>2</sub>	223 mm
Duljina magnetske noge	120 mm
Snaga prijanjanja	1300 N

Visina magnetske noge	55 mm
Duljina zglobnog kraka L <sub>1</sub>	287 mm
Istovar	580 mm
maksimalno opterećenje	14 kg
priključni navoj ispod	M10×1,25
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

## Pribor

Postolje tip 2	442120 2
Postolje tip 2	442140 2
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Postolje tip F	442120 F
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Postolje stativa s hidrauličkim preciznim podešavanjem tip 2	440865 2
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
3-D zglobne poluge tip 600	442114 600
3-D zglobne poluge tip 600	442110 600
Postolje tip 2	440868 2
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H