



## Mjerni stativ s preciznim namještanjem na magnetskoj podlozi, tip: N0



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441195 N0
GTIN	7290005397318
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

Pritezanje mjerne poluge u 3 točke s vrlo kratkim putem pritezanja za laku upotrebu. Vrlo mala ručna snaga uzrokuje trajno, stabilno pritezanje.

Masivno konstruirano polužje za maksimalnu krutost sustava. **Vario** držač mjernih satova za Ø drške 6mm, 8mm, 3/8 cola, mjerne satove u obliku lastina repa i mjerne satove s produžetkom na stražnjoj strani.

**Podešavanje na magnetskom postolju.** Prednost kod namještanja µm mjernih uređaja s osjetnom polugicom, jer ručna snaga ne djeluje na polužje.

#### Dodatni pribor:

Držač mjernog sata br. 440401.

Ø poprečnog kraka  $D_1$ : 8 mm

Duljina poprečnog kraka  $L_1$ : 110 mm

Ø stupa  $D_2$ : 10 mm

Visina stupa  $L_2$ : 120 mm

Priključni navoj: M5 vanjski navoj

Snaga prijanjanja: 320 N

### Tehnički opis

Ø stupa D <sub>2</sub>	10 mm
Visina stupa L <sub>2</sub>	120 mm
Duljina magnetske noge	40 mm
Visina magnetske noge	35 mm
Snaga prijanjanja	320 N
Širina magnetske noge	30 mm
Duljina poprečnog kraka L <sub>1</sub>	110 mm
Ø poprečnog kraka D <sub>1</sub>	8 mm
Priključni navoj	M5 vanjski navoj
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

## Pribor

Vario držač mjernih satova tip FA1210	440401 FA1210
Mehanizam stezanja za univerzalni mjerni stativ za Ø mjernog postolja 10/8 mm	440351 10/8
Postolje tip S	442140 S
Postolje tip S	442120 S
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip S	442125 S