

HOLEX®**Digitalno pomično mjerilo, Mjerno područje: 3000 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415530 3000
GTIN	4045197348562
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljivi digitalni zaslon. Optimalna vodeća i klizna svojstva zahvaljujući **dvostrukim prizmatičnim vodilicama**. Mjerni krakovi od nehrđajućeg čelika, najpreciznije brušeni. Lijevi mjerni kljun je pomičan.

Sa Sylvac elektronikom.

Dio isporuke:

Uključen tvornički certifikat. Do vel. 1000 uključujući plastični etui, od vel. 1500 čvrsta transportna ambalaža.

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Pakiranje: stabilna kutija

Kalibriranje: A1

Očitavanje: 0,01 mm

Granica odstupanja: 0,25 mm

Duljina kljunova: 150 mm

Ø umetka za unutarnje mjerenje: 20 mm

Težina: 3,4 kg

Tehnički opis

Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Težina	3,4 kg
Kalibriranje	A1
Duljina kljunova	150 mm
Mjerno područje	0 - 3000 mm
Očitavanje	0,01 mm

Granica odstupanja	0,25 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	digitalno
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940
Kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maksimalno mjerno područje 3000 mm	011030 3000

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija Međunarodna građevinska veličina CR2032	081560 CR2032
--	---------------