

**Dubinomjer, mjerno područje: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418000 100
GTIN	4045197326997
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mjerna letvica i mjerni klizač s čisto ugraviranom skalom. Mjerne površine precizno brušene. Mjerni klizač matirano kromiran. Mjerna letvica ima s čeonu stranu kaljenu finu mjernu iglu (1,0mmØ, duljina 8mm). **Mjerna letvica dvostrana.**

Dio isporuke:

Od vel. 500 u jednoj kutiji.

Tehnički opis

Duljina skale	39 mm
Mjerno područje	0 - 100 mm
Mjerni nastavak a	1 mm
Duljina mosta	50 mm
Presjek mjerne vodilice	8×3 mm
Mjerni nastavak b	8 mm
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	Etui
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Kalibriranje	A1
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200