

HÖRGER & GÄSSLER

Hidraulički magnetski mjerni stativ s mehaničkim preciznim podešavanjem na držaču sata, duljina: 400mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	440800 400
GTIN	4260180710045
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata. Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati kontinuirano. **Zglobne ručice** moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° u slučaju da nije stegnut. **Držać mjernog sata** za mjerne satove s Ø drške 8 mm ili prizmom. Prizmatično magnetsko postolje. Snažan, permanenti magnet. Okretna sklopka za uključivanje i isključivanje magnetske sile. Magnetska sila djeluje preko ravne stražnje strane i prizmatičnog donjeg dijela postolja.

Dio isporuke:

Magnetno postolje br. 440868 vel. 2.

Napomena:

Hidraulički mjerni stativ **u slučaju kada nije stegnut** podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U **pritegnutom stanju** moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

Tehnički opis

Istovar	400 mm
Snaga prijanjanja	1000 N
Priključni navoj	M10 vanjski navoj
Širina magnetske noge	50 mm
Duljina magnetske noge	81 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Usmjerenje priključnog navoja	bočno
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Vijak za namještanje M4×0,35 za držač mjernih satova	440859
Rezervni klip tip 4	440830 4
Nosač mjernih satova	440860
Pritezni vijak M3 za držač mjernih satova	440858
Set brtvenih prstena tip 1	440855 1
Zvezdasta ručka tip 4	440850 4