



Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 240



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441170 240
GTIN	7290005397431
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim postoljem.

Standardni držač mjernog sata za steznu dršku Ø 8 mm i dršku u obliku lastinog repa, magnetsko postolje s preciznim namještanjem.

Tekst oblačića:

Precizno podešavanje na magnetskom postolju

Tehnički opis

Širina magnetske noge	50 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Duljina magnetske noge	60 mm
Duljina zglobnog kraka L ₁	110 mm

Duljina zglobnog kraka L ₂	101 mm
Snaga prijanjanja	800 N
Istovar	282 mm
maksimalno opterećenje	4 kg
priključni navoj ispod	M8
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip 0	442125 0
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Postolje tip 1	442120 1
Postolje tip K3	442120 K3
Postolje tip 1	442140 1
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
3-D zglobne poluge tip 240	442110 240
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Postolje tip 0	442140 0
3-D zglobne poluge tip 240	442114 240
Postolje tip 0	442120 0
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Postolje tip 1	440868 1
Vario držać mjernih satova tip FA1100	440401 FA1100
Postolje tip V	442120 V