



## Digitalno pomično mjerilo DIGI ULISSE I/E, mjerno područje: 650mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	417700 650
GTIN	2050001670847
Razred artikla	46P

### Opis

#### Izvedba:

Digitalno univerzalno pomično mjerilo za različita unutarnja i vanjska mjerenja s izmjenjivim ticalima. Podatkovni izlaz RS232C.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Pomično mjerilo, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032. Izmjenjivo ticalo, Ø dodirne kuglice 3 mm i stezni rukavac s unutarnjim navojem M 2,5.

#### Dodatni pribor:

Za vel. 400 – 650 sva rezervna i specijalna ticala br. 434900 – 4910 se mogu koristiti s navojem M2,5, podatkovni kabel br. 498948.

#### Napomena:

Daljnji mjerni umetci na upit.

### Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Mjerno područje, vanjsko	0 - 570 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Ø kugle mjernog umetka	3 mm
Mjerno područje	0 - 650 mm
Duljina kraka	103 mm

Mjerno područje, unutarnje	42 - 650 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,04 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C-sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000

## Pribor

Priključni kabel Duplex tip USB2	498950 USB2
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Pribor za pomična mjerila tip TAST	417701 TAST

Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Pribor za pomična mjerila tip BUCHSE	417701 BUCHSE
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Priključni kabel Duplex tip 2	498950 2
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 10	434900 10

Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 17	434900 17