



Postolje, tip: S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442120 S
GTIN	7290003236053
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni sklopni magneti s prizma postoljem. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Visina	35 mm
Duljina	40 mm
Izvedba	Magnet
Snaga prianjanja	320 N
širina	30 mm
Priključni navoj	M5

Vrsta proizvoda

Magnetsko postolje

Pribor

Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
3-D zglobne poluge tip 120	442110 120
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
3-D zglobne poluge tip 120	442114 120
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Prekidač za magnetno postolje tip S	440762 S