



## Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 290



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441170 290
GTIN	7290005397363
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim postoljem.

Standardni držač mjernog sata za steznu dršku Ø 8 mm i dršku u obliku lastinog repa, magnetsko postolje s preciznim namještanjem.

#### Tekst oblačića:

**Precizno podešavanje na magnetskom postolju**

### Tehnički opis

Snaga prijanjanja	800 N
Visina magnetske noge	55 mm
Širina magnetske noge	50 mm
Duljina zglobnog kraka L <sub>1</sub>	133 mm

Duljina zglobnog kraka L <sub>2</sub>	113 mm
maksimalno opterećenje	8 kg
Istovar	317 mm
Duljina magnetske noge	60 mm
priključni navoj ispod	M8
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

## Pribor

3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Postolje tip K3	442120 K3
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Postolje tip 0	442140 0
Postolje tip 1	442120 1
Postolje tip 0	442120 0
Postolje tip V	442120 V
Postolje tip 1	442140 1
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip 0	442125 0
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Postolje tip 1	440868 1
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Vario držać mjernih satova tip FA1100	440401 FA1100