

**Dubinomjer, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418000 300
GTIN	4045197203595
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Mjerna letvica i mjerni klizač s čisto ugraviranom skalom. Mjerne površine precizno brušene. Mjerni klizač matirano kromiran.

**Dio isporuke:**

Od vel. 500 u jednoj kutiji.

**Tehnički opis**

Podjela	1/20 mm
Duljina mosta	150 mm
Presjek mjerne vodilice	12×4 mm
Duljina skale	39 mm
Mjerni nastavak b	9 mm
Mjerno područje	0 - 300 mm
Mjerni nastavak a	6 mm
Pakiranje	Etui
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,08 mm
Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Kalibriranje	A1
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300