

**Mahr****Digitalno pomično mjerilo lagane izvedbe, mjerno područje: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415510 800
GTIN	2050001060235
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Digitalno radioničko pomično mjerilo u lakoj izvedbi.** Veliki digitalni zaslon. S mjernim šiljcima i vođenjem prizme.

Mjerni krakovi i šiljci od VA čelika, kaljeni i brušeni. Lakši, precizniji hod zahvaljujući prizmatičnoj vodilici. Mjerna letvica i klizač od aluminija. 50 % smanjena težina. Otpornost na trošenje i ogrebotine zahvaljujući tvrdo anodiziranoj površini 1100 HV (slično keramici).

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Tehnički opis**

Duljina kraka	150 mm
Kalibriranje	A1
Težina	1,6 kg
Mjerno područje	0 - 800 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Očitavanje	mm / inč
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,07 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

## Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------