

**Dubinomjer, mjerno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418000 500
GTIN	4045197203601
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mjerna letvica i mjerni klizač s čisto ugraviranom skalom. Mjerne površine precizno brušene. Mjerni klizač matirano kromiran.

Dio isporuke:

Od vel. 500 u jednoj kutiji.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 500 mm
Duljina mosta	150 mm
Mjerni nastavak a	6 mm
Duljina skale	39 mm
Podjela	1/20 mm
Presjek mjerne vodilice	12×4 mm
Mjerni nastavak b	9 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,1 mm
Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Kalibriranje	A1
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500