

Mahr**Digitalno pomično mjerilo lagane izvedbe, mjesto područje: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415510 1000
GTIN	2050001060242
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalno radioničko pomično mjerilo u lakoj izvedbi. Veliki digitalni zaslon. S mjernim šiljcima i vođenjem prizme.

Mjerni krakovi i šiljci od VA čelika, kaljeni i brušeni. Lakši, precizniji hod zahvaljujući prizmatičnoj vodilici. Mjerna letvica i klizač od aluminija. 50 % smanjena težina. Otpornost na trošenje i ogrebotine zahvaljujući tvrdo anodiziranoj površini 1100 HV (slično keramici).

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Mjesto područje	0 - 1000 mm
Duljina kraka	150 mm
Očitavanje	mm / inč
Težina	1,75 kg
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,08 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------