

HÖRGER & GÄSSLER

Mehanički magnetski mjerni stativ, duljina: 350mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	441100 350
GTIN	4260180710137
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

Mehaničko središnje stezanje svih zglobova. Silu stezanja se može regulirati kontinuirano. Preklopivo magnetsko postolje s prizmatičnim postoljem. Može se postići svaki položaj unutar radnog područja. Precizno namještanje s velikom stabilnošću. Držak mjernog sata za mjerne satove s \varnothing drške 8 mm ili prizmom.

Dio isporuke:

Magnetno postolje br. 440868 vel. 1.

Tehnički opis

Širina magnetske noge	50 mm
Snaga prijanjanja	800 N
Istovar	350 mm
Duljina magnetske noge	64 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Priključni navoj	M8

Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Postolje tip 1	440868 1
----------------	----------