



Digitalno pomično mjerilo TWIN CAL IP67 s mjernim ticalima, mjerno područje: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	415357 300
GTIN	7630041106435
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni prikaz 11 mm, „Soft touch“ kućište, automatsko isključenje (2h), TLC-TWIN sučelje za prijenos podatak. Vijek trajanja baterije otprilike 12000 sati.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 300 mm
Duljina kraka	80 mm
Očitavanje	mm / inči
Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D	498918 D