

Mahr**Digitalno pomično mjerilo MarCal bez mjernih ticala, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415322 300
GTIN	4059192002916
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Izravno očitavanje preko čitkog, velikog digitalnog prikaza. Mjerne površine precizno lepane. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 300 mm
Duljina kraka	90 mm
Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Očitavanje	mm / coli
Očitavanje	0,0005 col

Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkks kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

Pribor

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032