



Magnetni mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441210 1
GTIN	4045197441102
Razred artikla	42D

Opis

Izvedba:

Magnetski mjerni stativ s finim podešavanjem. Čvrsto polužje s poprečnom ručicom, koju je moguće podešavati po volji. Magnetsko postolje s prizmatičnim podnožjem i okretnim prekidačem. Držać mjernog sata za stezne drške \varnothing 6 mm i \varnothing 8 mm.

\varnothing poprečnog kraka D_1 : 14 mm

Duljina poprečnog kraka L_1 : 160 mm

\varnothing stupa D_2 : 16 mm

Visina stupa L_2 : 220 mm

Priključni navoj: M8 vanjski navoj

Snaga prijanjanja: 1000 N

Tehnički opis

\varnothing stupa D_2	16 mm
Visina stupa L_2	220 mm
Duljina poprečnog kraka L_1	160 mm
Priključni navoj	M8 vanjski navoj

Duljina magnetske noge	80 mm
Širina magnetske noge	50 mm
Ø poprečnog kraka D ₁	14 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Snaga prijanjanja	1000 N
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Postolje tip 1	442140 1
----------------	----------