



Digitalno pomično mjerilo TWIN CAL IP67 s mjernim ticalima, mjerno područje: 600mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 415357 600 |
| GTIN | 7630041106459 |
| Razred artikla | 45A |

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni prikaz 11 mm, „Soft touch“ kućište, automatsko isključenje (2h), TLC-TWIN sučelje za prijenos podatak. Vijek trajanja baterije otprilike 12000 sati.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ø umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm |
| Kalibriranje | A1 |
| Duljina kraka | 150 mm |
| Mjerno područje | 0 - 600 mm |
| Očitavanje | mm / inči |
| Očitavanje | 0,0005 col |
| Očitavanje | 0,01 mm |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm |
| Standard | ISO 13385 |
| Prihvat | TESA Link Connector TLC |
| Prihvat | USB sučelje |
| Prihvat | Digimatic sučelje |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX |
| sve dijelove | kaljeno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |

Usluge

| | |
|---|-------------|
| DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm | 021010 1000 |
| KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm | 021000 1000 |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D | 498918 D |
| Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB | 498918 USB |
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |