

Mitutoyo**Digitalno pomično mjerilo Carbon, mjesto područje: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415400 600
GTIN	4946368125268
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Rezultat mjerenja se prikazuje na lako čitljivom zaslonu.

S klizačem za konstantnu silu mjerenja. Ekstremno lagano. Zadana vrijednost može se unaprijed odrediti (preset), prespajanje za unutarnja i vanjska mjerenja (Offset).

Funkcija:

IP66: Postoji zaštita od jakih mlazova vode ili privremene poplave i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnički opis

Mjesto područje	0 - 600 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	100 mm
Težina	0,67 kg
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1

Tip baterije	SR44
IP-klasa zaštite	IP 66
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497085 D1
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497085 D2
Odašiljač tip S11E	498966 S11E
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497085 USB2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357