

**Mahr****Garnitura univerzalnih digitalnih pomičnih mjerila IP 67, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415551 200
GTIN	4059192003135
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Digitalno univerzalno pomično mjerilo primjenjivo za različita unutarnja i vanjska mjerenja (utori, žljebovi, navoji, i dr.). Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Pomično mjerilo, most za mjerenje dubine br. 415556, šablona za podešavanje br. 415557, naprava za mjerenje sile br. 415558, 6 pari mjernih umetaka za unutarnje i vanjsko mjerenje, uključivo 1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

**Napomena:**

Daljnji mjerni umetci na upit.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	0 - 200 mm
-----------------	------------

Duljina kraka	48 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / coli
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C-sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	otvrdnjeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A1
Kalibriranje	C8
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
KalibriranjeMjerni graničnik tip B	023360 B

## Pribor

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Graničnik za mjerenje dubine 75×7 mm tip 75X7	415556 75X7
Naprava za mjernu silu tip M	415558 M
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Šablona za podešavanje za unutarnje mjerenje 50 mm tip 50	415557 50
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965