

HOLEX**Prihvat za listove pile, za list pile $\varnothing d_1$: 63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	345510 63
GTIN	4045197698780
Razred artikla	32X

Opis**Izvedba:**

Poboljšan, vanjski i unutarnji \varnothing brušeni, izvedba drške prema DIN 1835 B. Koncentričnost 0,01 mm. **Za prihvat na steznu glavu s bočnim stezanjem $\varnothing (d_3)$ 20 odnosno 25 mm.**

Upotreba:

Za prihvat listova pile br. 175000 – 179820 s $\varnothing (d_1)$ od 20 – 100 mm i debljinu listova pile od 0,2 – 6 mm.

Dio isporuke:

Prihvat, pritezni vijak i međuprsten.

Tehnički opis

$\varnothing d_3$	25 mm
Duljina D (L)	136 mm
$\varnothing d_2$	16 mm
za list pile $\varnothing d_1$	63 mm
$\varnothing d_4$	24,5 mm
A	78 mm
Vrsta proizvoda	Prihvat za listove pile

Pribor

Rezervni vijak za prihvate za listove pile za list pile \varnothing d1 63 mm

345566 63

Rezervna pločica za prihvate za listove pile za list pile \varnothing d1 63 mm

345561 63