



Digitalno pomično mjerilo TWIN CAL IP67 s mjernim ticalima, mjesto područje: 800mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	415357 800
GTIN	7630041106466
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni prikaz 11 mm, „Soft touch“ kućište, automatsko isključenje (2h), TLC-TWIN sučelje za prijenos podatak. Vijek trajanja baterije otprilike 12000 sati.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Tehnički opis

Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Mjesto područje	0 - 800 mm
Očitavanje	mm / inči
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	150 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000

Pribor

Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D	498918 D
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032