

HOLEX**Prihvat za listove pile, za list pile $\varnothing d_1$: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	345510 80
GTIN	4045197698797
Razred artikla	32X

Opis**Izvedba:**

Poboljšan, vanjski i unutarnji \varnothing brušeni, izvedba drške prema DIN 1835 B. Koncentričnost 0,01 mm. **Za prihvat na steznu glavu s bočnim stezanjem $\varnothing (d_3)$ 20 odnosno 25 mm.**

Upotreba:

Za prihvat listova pile br. 175000 – 179820 s $\varnothing (d_1)$ od 20 – 100 mm i debljinu listova pile od 0,2 – 6 mm.

Dio isporuke:

Prihvat, pritezni vijak i međuprsten.

Tehnički opis

Duljina D (L)	150 mm
$\varnothing d_2$	22 mm
$\varnothing d_4$	34 mm
$\varnothing d_3$	25 mm
A	92 mm
za list pile $\varnothing d_1$	80 mm
Vrsta proizvoda	Prihvat za listove pile

Pribor

Rezervni vijak za prihvate za listove pile za list pile \varnothing d1 80 mm

345566 80

Rezervna pločica za prihvate za listove pile za list pile \varnothing d1 80 mm

345561 80