

**Teški navojni oslonac, najveća visina dosjeda: 1250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	374400 1250
GTIN	4020772072667
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Vreteno od poboljšanog čelika; tijelo od poboljšanog čelika, lakiran.
- Vreteno s trapeznimnavojem.

Napomena:

S provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

Tehnički opis

najveća visina dosjeda	1250 mm
Udaljenost središta proreza	150 mm
Glava SW	65 mm
najmanja visina dosjeda	710 mm
Širina proreza	26 mm
Nosivost	40 kN
Duljina noge	220 mm

Širina noge	190 mm
Tip	6435S
Vrsta proizvoda	Navojni oslonac