



Postolje, tip: K3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442120 K3
GTIN	7290005399947
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Stezaljka za fiksiranje na ravnim i okruglim površinama

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Izvedba	Obujmica 3 cola
Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Priključni navoj	M8
Širina otvora	75 mm
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

Držač za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držač za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držač za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
3-D zglobne poluge tip 240	442110 240
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
Držač za mjerni stativ tip CA	442100 CA
3-D zglobne poluge tip 240	442114 240
Držač za mjerni stativ tip K2	442100 K2
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
Držač za mjerni stativ tip H	442100 H
Držač za mjerni stativ tip K1	442100 K1