


**Čvrsta stezna čeljust, širina čeljusti: 65mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375130 65
GTIN	4020772073213
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Vrlo čvrsta visoka izvedba s velikim silama stezanja. Kutni stezni mehanizam osigurava čvrsto stezanje obratka na stol stoja. Izmjenjive čeljusti su dvostrane, glatka strana steže obrađene obratke, a narovašena strana za neobrađene obratke.

**Upotreba:**

**Za bočno stezanje visokih obradaka s velikom silom stezanja.**

**Materijal:**

Osnovno tijelo od temper lijeva, stezne čeljusti kaljene.

**Tehnički opis**

Širina čeljusti	65 mm
Širina proreza	19 mm
za širinu utora a	16 mm
za širinu utora a	12 mm
za širinu utora a	14 mm
za širinu utora a	18 mm
Minimalna visina	85 mm
Širina ključa	14 mm

ukupna duljina	179 mm
Stezni podizaj	8 mm
Međuisina h <sub>1</sub>	38 mm
Maksimalna visina	99 mm
Tip	6497
Vrsta proizvoda	Pritezač prema dolje