



Tračna turpija BF10-280E Start-Set, tip: 72280551



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077716 72280551
GTIN	4014586867267
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Učinkovita tračna turpija s bogatom osnovnom garniturom. Pokriva sve važne primjene za obradu rubova, kutova, cijevi i profila.

- **Veliki volumen odrezivanja u veoma uskim prostorima.**
- **Optimalan broj okretaja za trake za brušenje, filc trake i trake za poliranje zahvaljujući podesivom broju okretaja.**
- **Maksimalni doseg 165 mm.**
- **Širine trake od 3 do 20 mm.**
- **Sigurno vođenje trake i kod uskih traka.**

Dio isporuke:

1 turpija za traku BF10-280E u plastičnom kovčegu. 3 ruke za brušenje, po 10 brusnih traka 3, 6 i 20 mm (granulacija 120) i 5 filc traka 6 mm (srednja granulacija).

Napomena:

Metalni kontakti kotačić dostupni na upit.

Tehnički opis

Prihvat snaga	800 W
Težina	2,1 kg
Oznaka proizvođača	BF 10-280E

Duljina trake	520 mm
maksimalne vibracije prema EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Pakiranje	Transportni kovčeg
Raspon broja okretaja	$10000 - 28000 \text{ min}^{-1}$
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Širina trake	3 mm
Širina trake	6 mm
Širina trake	20 mm
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo