



Postolje stativa s preciznim namještanjem, tip: S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442125 S
GTIN	7290005399848
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni sklopni magneti s prizma postoljem. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Snaga prianjanja	320 N
širina	30 mm
Duljina	40 mm
Priključni navoj	M5
Izvedba	Magnet
Visina	35 mm

Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

3-D zglobne poluge tip 120	442114 120
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
3-D zglobne poluge tip 120	442110 120
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Prekidač za magnetno postolje tip S	440762 S