


**Čvrsta stezna čeljust, širina čeljusti: 75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375130 75
GTIN	4020772073220
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsta visoka izvedba s velikim silama stezanja. Kutni stezni mehanizam osigurava čvrsto stezanje obratka na stol stoja. Izmjenjive čeljusti su dvostrane, glatka strana steže obrađene obratke, a narovašena strana za neobrađene obratke.

Upotreba:

Za bočno stezanje visokih obradaka s velikom silom stezanja.

Materijal:

Osnovno tijelo od temper lijeva, stezne čeljusti kaljene.

Tehnički opis

Minimalna visina	100 mm
Širina ključa	14 mm
Međuisina h_1	45 mm
Širina čeljusti	75 mm
Širina proreza	26 mm
Stezni podizaj	11 mm
ukupna duljina	230 mm
za širinu utora a	28 mm

za širinu utora a	20 mm
za širinu utora a	22 mm
za širinu utora a	30 mm
za širinu utora a	24 mm
Maksimalna visina	118 mm
Tip	6497
Vrsta proizvoda	Pritezač prema dolje