

**Navojni oslonac za podešavanje, najveća visina dosjeda: 75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	374480 75
GTIN	4020772086503
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Precizno namještanje preko finog navoja M 30×1,5. Fiksna glava sprječava rotiranje i pomicanje obratka tijekom namještanja.
- U provrt za centriranje moguće je postaviti isporučene cilindrične klipove Ø12×50 mm te Ø 12×80mm, čime je konstrukcija veća za oko 30 tj. 60 mm.
- Ako se glava za centriranje br. 375030 postavi pod navojni oslonac, time je u kombinaciji s drugim osloncima moguća visina postavljanja do oko 1370 mm.

Napomena:

Ravni dosjed izratka s provrtom za centriranje Ø 12 mm za nastavke br. 375000 – 375030.

Tehnički opis

najveća visina dosjeda	75 mm
Glava SW	46 mm
Nosivost	30 kN
najmanja visina dosjeda	55 mm

Ø donjeg dijela	50 mm
Tip	6415
Vrsta proizvoda	Navojni oslonac