

**Navojni oslonac s čeličnim kućištem, najveća visina dosjeda: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373500 50
GTIN	4020772072391
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Napomena:

Od vel. 52 s provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

Tehnički opis

Ø donjeg dijela	31 mm
najmanja visina dosjeda	38 mm
Ø glave	31 mm
za stezne poluge sa širinom proreza	6,6 - 14 mm
Nosivost	25 kN
najveća visina dosjeda	50 mm
Tip	6400

Vrsta proizvoda

Navojni oslonac