



Postolje stativa s preciznim namještanjem, tip: 0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442125 0
GTIN	7290005399909
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni sklopni magneti s prizma postoljem. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Duljina	60 mm
Priključni navoj	M8
Izvedba	magnet
Visina	55 mm
Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Snaga prianjanja	800 N

širina	50 mm
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
3-D zglobne poluge tip 240	442114 240
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
3-D zglobne poluge tip 240	442110 240
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Prekidač za magnetno postolje tip M	440762 M