



Navojni oslonac za podešavanje, najveća visina dosjeda: 115mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	374480 115
GTIN	4020772086510
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Precizno namještanje preko finog navoja M 30×1,5. Fiksna glava sprječava rotiranje i pomicanje obratka tijekom namještanja.
- U provrt za centriranje moguće je postaviti isporučene cilindrične klipove Ø12×50 mm te Ø 12×80mm, čime je konstrukcija veća za oko 30 tj. 60 mm.
- Ako se glava za centriranje br. 375030 postavi pod navojni oslonac, time je u kombinaciji s drugim osloncima moguća visina postavljanja do oko 1370 mm.

Napomena:

Ravni dosjed izratka s provrtom za centriranje Ø 12 mm za nastavke br. 375000 – 375030.

Tehnički opis

Ø donjeg dijela	50 mm
najmanja visina dosjeda	75 mm
najveća visina dosjeda	115 mm
Nosivost	30 kN

Glava SW	46 mm
Tip	6415
Vrsta proizvoda	Navojni oslonac