


**Čvrsta stezna čeljust, širina čeljusti: 90mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375130 90
GTIN	4020772073237
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Vrlo čvrsta visoka izvedba s velikim silama stezanja. Kutni stezni mehanizam osigurava čvrsto stezanje obratka na stol stoja. Izmjenjive čeljusti su dvostrane, glatka strana steže obrađene obratke, a narovašena strana za neobrađene obratke.

**Upotreba:**

**Za bočno stezanje visokih obradaka s velikom silom stezanja.**

**Materijal:**

Osnovno tijelo od temper lijeva, stezne čeljusti kaljene.

**Tehnički opis**

Širina čeljusti	90 mm
Stezni podizaj	15 mm
ukupna duljina	265 mm
Međuisina $h_1$	56 mm
Širina proreza	38 mm
Maksimalna visina	145 mm
Širina ključa	17 mm
za širinu utora a	42 mm

za širinu utora a	36 mm
za širinu utora a	32 mm
Minimalna visina	120 mm
Tip	6497
Vrsta proizvoda	Pritezač prema dolje