

**Postolje, tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442140 S
GTIN	4045197551207
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni sklopni magneti s prizma papučom. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne ručice br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Duljina	36 mm
širina	30 mm
Snaga prianjanja	320 N
Priključni navoj	M5
Visina	36 mm

Izvedba	Magnet
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
3-D zglobne poluge tip 120	442110 120
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
3-D zglobne poluge tip 120	442114 120
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Prekidač za magnetno postolje tip S	440762 S