

**Navojni oslonac s čeličnim kućištem, najveća visina dosjeda: 52mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373500 52
GTIN	4020772072384
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Napomena:

Od vel. 52 s provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

Tehnički opis

Ø glave	50 mm
za stezne poluge sa širinom proreza	14 - 22 mm
Nosivost	100 kN
najmanja visina dosjeda	42 mm
najveća visina dosjeda	52 mm
Ø donjeg dijela	50 mm
Tip	6400

Vrsta proizvoda

Navojni oslonac