



Klin za podešavanje „Herkules“, najveća visina dosjeda: 63mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	374900 63
GTIN	4020772072773
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsta konstrukcija; nodularni lijev i kaljeni čelik. **Brušene površine klina dopuštaju precizno i ravnomjerno namještanje visine** s točnosti većom od 1/10 mm. Visina je namjestiva putem narovašenog vijka ili s viljuškastim ključem. Dvostruki učinak rezultira velikim hodom i preciznim vertikalnim gibanjem bez bočnog odstupanja.

Upotreba:

Posebice za radove s teškim lijevanim ili kovanim dijelovima na velikim alatnim strojevima nakon označavanja.

Dio isporuke:

Uključena izmjenjiva glava art. 375000.

Napomena:

Ravni dosjed izratka s provrtom za centriranje \varnothing 12 mm za nastavke br. 375000 – 375030.

Tehnički opis

Podešavanje visine po okretaju vretena	0,86 mm
Duljina osnovne površine	63 mm
Širina osnovne površine	63 mm

Nosivost	40 kN
najveća visina dosjeda	63 mm
najmanja visina dosjeda	50 mm
Tip	6460
Vrsta proizvoda	Klin