

**HOLEX®**
**CNMG 120412 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250254 HBX020
GTIN	4045197816504
Razred artikla	22D

**Opis**

CNMG 120412 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

 Dubina reza  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

 Posmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 300 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HBX020
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	PM
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 300 m/min
Dubina reza $a_p$	1 - 6,5 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr

Glavna primjena	P
Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Bušeća šipka
Seriya	eco-QT-/ eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno