

**Garant****CC.T 060202, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Vrsta	HB7120-1
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje