

Garant**CC.T 060204, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260142 HB7120-1
GTIN	4045197817174
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Vrsta	HB7120-1
Lomač odvojenih čestica	VM

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje