

Garant**CC.T 09T302, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260148 HB7120-1
GTIN	4045197817181
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T302 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7120-1

Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje