

**Garant****CC.T 09T304, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260150 HB7120-1
GTIN	4045197817198
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 09T304 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje