

Garant**DC.T 11T302, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260458 HB7120-1
GTIN	4045197817327
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7120-1
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje