

**Postolje, tip: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442140 0
GTIN	4045197367365
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni sklopni magneti s prizma papučom. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne ručice br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Visina	55 mm
širina	50 mm
Izvedba	Schalt- magnet
Snaga prianjanja	800 N
Priključni navoj	M8

Duljina	60 mm
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

Držač za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
3-D zglobne poluge tip 240	442114 240
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
Držač za mjerni stativ tip CA	442100 CA
3-D zglobne poluge tip 240	442110 240
Držač za mjerni stativ tip H	442100 H
Držač za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držač za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držač za mjerni stativ tip QR	442100 QR
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
Držač za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Prekidač za magnetno postolje tip M	440762 M