


Garant**TCMT 16T308, Vrsta: HB7415****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260958 HB7415
GTIN	4045197817006
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7415 Vrsta: HB7415
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1 mm
Posmak f : 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 70 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	S
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 70 m/min
Vrsta	HB7415
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 1 mm
Lomač odvojenih čestica	TIS
Posmak f	0,1 mm/okr

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje