

**Navojni oslonac s čeličnim kućištem, najveća visina dosjeda: 70mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373500 70
GTIN	4020772072407
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Napomena:

Od vel. 52 s provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

Tehnički opis

Nosivost	100 kN
za stezne poluge sa širinom proreza	14 - 22 mm
najmanja visina dosjeda	50 mm
Ø glave	50 mm
Ø donjeg dijela	50 mm
najveća visina dosjeda	70 mm
Tip	6400

Vrsta proizvoda

Navojni oslonac