

HOLEX**Postolje, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442140 1
GTIN	4045197367372
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni sklopni magneti s prizma papučom. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne ručice br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Usmjerenje priključnog navoja	bočno
Izvedba	Magnet
širina	50 mm
Visina	55 mm
Duljina	80 mm
Priključni navoj	M8

Snaga prijanjanja	1000 N
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

Držač za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držač za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Držač za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držač za mjerni stativ tip QR	442100 QR
3-D zglobne poluge tip 240	442114 240
Držač za mjerni stativ tip H	442100 H
Držač za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držač za mjerni stativ tip K2	442100 K2
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
3-D zglobne poluge tip 240	442110 240
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
Prekidač za magnetno postolje tip M	440762 M